



WAD8210AT



**Behuizing, 2-voudig, hoog design, opbouw, A.8, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modules 0

**Materiaal**

Kleur Antraciet  
RAL-code 7021  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 50,00 %  
Oppervlakte behandeling Gelakt

**Afmetingen**

Aantal eenheden 2  
Hoogte 159 mm  
Breedte 88 mm  
Diepte 54 mm  
Inbouwdiepte 0 mm

**Samenstelling**

Met kabelinvoer Ja

**Installatie, montage**

Montage/aansluitpositie In behuizing  
Gemonteerd op Wandmontage

**Toebehoren**

Met afdekraam Ja

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20  
Slagvastheid IK IK05

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

**Teksten**

Montagewijze Voor wandmontage  
Afdichting Zonder afdichting

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja  
REACH-SVHC vrij Ja  
RoHS conform Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

