



WAD8210TA



Scatola, 2-posti, versione alta, montaggio a parete, A.8, titanio opaco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Materiali

Colore Titanio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Metallizzato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Numero di unità 2

Altezza 159 mm

Larghezza 88 mm

Profondità 54 mm

Profondità di installazione 0 mm

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso Sì

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento Nella scatola

Montaggio su Installazione a parete

Accessori

Con copertura del telaio Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio Per installazione a muro

Tenuta Senza guarnizione

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì