



WAN7010BG



Abdeckung 1fach für Taster, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Mit Anzeige Nein

Werkstoff

Farbe Nachtschwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 55 mm

Breite 55 mm

Tiefe 8 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Einrastfunktion

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK04

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja