




WAN7010WM



Copertura per pulsante, 1 canale, A.x/C.x, bianco opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 8 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a incastro

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK04

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì