



WAN7010WM



Afdekking drukknop, 1-voudig, A.x/C.x, lichtwit mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Met indicator Nee

Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 8 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inklikbare montage

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK04

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Identificatie

Samenstelling Centraalplaat

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja