



WAN7020WG



**Afdekking drukknop, 2-voudig, A.x/C.x, lichtwit glanzend**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Dubbel wip

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 2

Met indicator Nee

**Materiaal**

Kleur Helderwit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 8 mm

**Capaciteit**

Aantal modules 0

**Aansluiting**

Type connector/steker Zonder

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Inklikbare montage

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK04

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

**Identificatie**

Samenstelling Centraalplaat

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja