



WAE1018WG



Uitschakeltoets met afdekraam, A.8, lichtwit glanzend

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Uitgangsspanning	24 - 24 V

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast

Afmetingen

Hoogte	80,50 mm
Breedte	80,50 mm
Diepte	32 mm
Inbouwdiepte	16 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
Beveiliging	Nee
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

A.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

