




WAN7020BM



Klawisze do przycisku 2-krotnego, A.x/C.x, czarny mat

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz podwójny

##### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Ze wskaźnikiem Nie

##### Materiały

Kolor Czarny

9005

Powierzchnia Mat

Materiał Termoplast

Wykończenie Barwiony

##### Wymiary

Wysokość 55 mm

Szerokość 55 mm

Głębokość 8 mm

##### Pojemność

Liczba modułów 0

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

##### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie zatrzaskowe

##### Sprzęt

Z soczewką Tak

##### Akcesoria

Pole opisowe Nie

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK04

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

##### Identyfikacja

Konfiguracja elementów Płytką czołową

##### Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak