


WAF4379TA



**High Definition Steckdose HDMI HDMI, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	HDMI
Anzahl der Anschlüsse	1
Mit 90° gedrehtem hinteren Steckeranschluss	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Titan
RAL Nummer	9006
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	17,85 %
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	27,15 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	46 mm
Einbautiefe	32 mm

**Konnektivität**

Auslassrichtung Datendose	Waagrecht
Montageart	Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Nein
Geschirmt	Nein
Mit Staubschutz	Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Texte**

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Ohne Beschriftung
Schirmung	Gehäuse ungeschirmt
Tragplatte/Tragring	Mit Tragplatte

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja