




WAE1014WG



rekimpulsdrukkerT met afdekraam, A.1, lichtwit glanzend

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Uitgangsspanning	24 - 24 V

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast

Afmetingen

Hoogte	80,50 mm
Breedte	80,50 mm
Diepte	46 mm
Inbouwdiepte	36 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Voor wand- en plafondmontage. Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Met controlelamp

Geschikt voor

A.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja