



WAE1012WG

Pulsante di chiamata con cornice, A.1, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
Tensione d'uscita	24 - 24 V

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9016
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico

Serie

Altezza	80,50 mm
Larghezza	80,50 mm
Profondità	32 mm
Profondità di installazione	16 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Pezzo centrale per fissaggio a innesto
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Illuminazione	Con spia di conferma

Adatto per

A.1

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si