



WAE1012WG

**Pulsante di chiamata con cornice, A.1, bianco lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
Tensione d'uscita	24 - 24 V

**Materiali**

Colore	Bianco
Codice RAL	9016
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico

**Serie**

Altezza	80,50 mm
Larghezza	80,50 mm
Profondità	32 mm
Profondità di installazione	16 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Tipo di montaggio	Pezzo centrale per fissaggio a innesto
Protezione	No
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Illuminazione	Con spia di conferma

**Adatto per**

A.1

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

**Illustrazioni | Disegni**

