



WAE1012WG

**Oproepdrukknop met afdekraam, A.x/C.x, lichtwit glanzend**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Uitgangsspanning	24 - 24 V

**Materiaal**

Kleur	Helderwit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast

**Afmetingen**

Hoogte	80,50 mm
Breedte	80,50 mm
Diepte	32 mm
Inbouwdiepte	16 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Montagewijze	Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
Beveiliging	Nee
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Met controlelamp

**Geschikt voor**

A.1

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

