



WAN7030WG

**Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, lichtweiß glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Zentralstück

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 0

**Werkstoff**

Farbe Lichtweiß

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 55 mm

Breite 55 mm

Tiefe 20 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Ohne

**Konnektivität**

Montageart Klickbefestigung

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK04

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Zentralplatte

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja