




WAC1020



Pulsante, smart, 2 canali, A.x/C.x

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	0 A
-------------------	-----

Equipaggiamento

Numero di contatti NA	0
-----------------------	---

Numero di contatti NC	0
-----------------------	---

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Potenza

Potenza dissipata totale	0 W
--------------------------	-----

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	0-0 V
--------------------------------	-------

Tensione di comando AC	0-0 V
------------------------	-------

Alimentazione

Tensione di rete	230 V +/- 10%
------------------	---------------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----