



WAC1020



Pulsante, smart, 2 canali, A.x/C.x

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 0 A

Equipaggiamento

Numero di contatti NA 0

Numero di contatti NC 0

Finestra di monitoraggio uscita/luce Si

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Potenza

Potenza dissipata totale 0 W

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 0-0 V

Tensione di comando AC 0-0 V

Alimentazione

Tensione di rete 230 V +/- 10%

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

