




WAF4380TA



Gniazdo HDMI z połączeniem wtyczki 90° A.x/C.x, tytan metaliczny

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	HDMI
Liczba połączeń	1
Z tylnym złączem wtykowym obróconym o 90°	Tak

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 85 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Alu tytan
	9006
Powierzchnia	Metaliczny
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	14,82 %
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	41,65 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	46 mm
Głębokość zabudowy	32 mm

Łączność

Kierunek wyjścia gniazda danych	Poziomy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Posiada płytę montażową	Nie
Ekranowany	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez oznakowania
Ekranowanie	Obudowa nieekranowana
Płytką nośną/pierścień nośny	Z płytką nośną

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----