



WAN7040TA

Beweg.-melder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, mit Taste, A.x/C.x, titan met

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zentralstück

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Farbe Titan
 RAL Nummer 9006
 Glanzgrad Metallisch
 Werkstoff Thermoplast
 Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 55 mm
 Breite 55 mm
 Tiefe 20 mm

Kapazität

Anzahl Module 1

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Klickbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
 Stoßfestigkeit IK IK04

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
 REACh-SVHC frei Ja
 RoHS-konform Ja