



WAN7040TA

Copertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x titanio

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Piastra centrale
-------------------------------	------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Materiali

Colore	Titanio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Metallizzato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	20 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a scatto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK04

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Identificazione

Disposizione di montaggio	Piastra centrale
---------------------------	------------------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì