



WAN7030BM

Płytką czołową do czujnika ruchu, A.x/C.x, czarny mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Płytką centralną
-----------------------------	------------------

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	20 mm

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż na click
----------------	-----------------

Sprzęt

Z soczewką	Nie
------------	-----

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK04

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płytką czołową
------------------------	----------------

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak