



WAN7030WM

Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, lichtweiß matt

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zentralstück

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 0

Werkstoff

Farbe Lichtweiß

RAL Nummer 9016

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 55 mm

Breite 55 mm

Tiefe 20 mm

Kapazität

Anzahl Module 1

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Klickbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK04

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja