



WAN7010TA



## Afdekking drukknop, 1-voudig, A.x/C.x, titaan

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Met indicator Nee

#### Materiaal

Kleur Titanium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Metallic

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

#### Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 8 mm

#### Capaciteit

Aantal modules 0

#### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inklikbare montage

#### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK04

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

#### Identificatie

Samenstelling Centraalplaat

#### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja