



WAN7040WM

**Copertura + pulsante per rilevatore di movimento, A.x/C.x bianco opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Piastra centrale

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Materiali**

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 20 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Connessione**

Tipo di connettore Senza

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a scatto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK04

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Piastra centrale

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si