



WAN7030AT

Copertura per rilevatore di movimento, A.x/C.x, antracite

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Piastra centrale

Controlli e indicatori

Numero di tasti 0

Materiali

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 20 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a scatto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK04

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si