



WAN7030AT

**Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, anthrazit matt, lack**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Zentralstück
-----------------------	--------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	0
-------------------	---

**Werkstoff**

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

**Abmessungen**

Höhe	55 mm
Breite	55 mm
Tiefe	20 mm

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

**Konnektivität**

Montageart	Klickbefestigung
------------	------------------

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK04

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Zentralplatte
------------------	---------------

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8
-----------------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja