Productdatablad
WAC1010



WAC1010

Drukknop, koppelbaar, 1-voudig, A.x/C.x

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	0 A

Uitrusting

Aantal NO contacten	0
Aantal verbreekcontacten	0
Controlevenster/licht uitgang	Ja

Capaciteit

Aantal modulen	1

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0 W

Spanning

Nominale spanning Ue	0-0 V
Stuurspanning AC	0-0 V

Architectuur

Bedieningselement	Enkele drukknop

Stroomvoorziening

Voedingsspanning	230 V +/- 10%

Connectiviteit

Koppelbaar	Ja
Standaard voor de connectiviteit van materie	Ja

Teksten

Beschrijving van de speciale functie voor drukknoppen	Lokale bediening van de aangesloten belasting via de knoppen of aansluitkabels en via het Matter-ecosysteem Instellingen voor de LED-indicator: Visualisatie, oriëntatielicht, uitgeschakeld, bediening via Matter Bij gebruik met een voedingsadapter: Slave om een master-apparaat te activeren (maximaal 5 slaves mogelijk) en Matter-knoppen Bij gebruik met een dimmer inbouwmodule: Dimmingsniveau opslaan/belastingstype selecteren, instellingen LED-indicator, bediening via Matter Bij gebruik met een jaloezie-inzetstuk: Kalibratie van de jaloezieën, master/slave-modus, party-modus, instellingen voor de LED-indicator en bediening via Matter Bij gebruik met een schakelaarinzetstuk: altijd de modus 'AAN' gebruiken om de relaisuitgang permanent te sluiten, ongeacht de instellingen van de knoppen en de LED-indicator

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen











