



WAC1010



Tryckknapp 1 knapp, Matter, A.8/C.8

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström IN	0 A
--------------	-----

Utrustning

Antal slutande kontakter	0
Antal NC-kontakter	0
Övervakningsfönster/ljusuttag	Ja

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Ström

Effektförlust vid IN	0 W
----------------------	-----

Spänning

Märkdriftspänning Ue	0-0 V
Styrspänning AC	0-0 V

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel tryckknapp
---------------------	------------------

Strömförsörjning

Driftspänning	230 V +/- 10%
---------------	---------------

Anslutning

Anslutningsbar	Ja
Matter-standarden för uppkoppling	Ja

Text

Beskrivning av särskilda funktioner för tryckknappar	Lokal styrning av den anslutna lasten med knappar eller förlängningslinjer och via Matter ekosystem Inställningar för LED-indikator: Statusindikering, orienteringsbelysning, avstängd, styrning via Matter Vid användning med strömförsörjningsinsats: Slav för att aktivera en masterenhet (upp till 5 slavar möjliga) samt Matter-knappar Vid användning med dimmerinsats: Memorera dimningsnivå/välj belastningstyp, LED-indikatorinställningar, styrning via Matter Vid användning med slutarinsats: Jalousikalibrering, master/slave-läge, festläge, LED-indikatorinställningar och styrning via Matter Vid användning med brytarinsats: Alltid PÅ-läge för permanent stängning av reläutgången, Matter-knappar och LED-indikatorinställningar
--	--

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

Illustrationer | teckningar

