



WAN7040BM

Płytką czołową z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x czarny mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Płytką centralną

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Powierzchnia Mat

Materiał Termoplast

Wykończenie Barwiony

Wymiary

Wysokość 55 mm

Szerokość 55 mm

Głębokość 20 mm

Pojemność

Liczba modułów 1

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Montaż na click

Sprzęt

Z soczewką Nie

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK04

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Płytką czołową

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak