



WAN7030BG

Bewegungsmelder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Zentralstück

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 0

##### Werkstoff

Farbe Nachtschwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 55 mm

Breite 55 mm

Tiefe 20 mm

##### Kapazität

Anzahl Module 1

##### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

##### Konnektivität

Montageart Klickbefestigung

##### Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK04

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

##### Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja