



WAE1011WG

**Notruf-Set mit Rahmen, A.1, lichtweiß glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung	24 - 24 V
Ausgangsspannung	24 - 24 V

**Werkstoff**

Farbe	Lichtweiß
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast

**Abmessungen**

Höhe	80,50 mm
Breite	80,50 mm
Tiefe	46 mm
Einbautiefe	36 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Texte**

Funktion	Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V DC Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters
Montageart	Zentralstück für Steckbefestigung
Schutz	Überwachung rufauslösender Geräte Auf Drahtbruch
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Geeignet für**

A.1	
-----	--

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja