



WAE1011WG

Set per chiamate di emergenza con cornice, A.1, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
Tensione d'uscita	24 - 24 V

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9016
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico

Serie

Altezza	80,50 mm
Larghezza	80,50 mm
Profondità	46 mm
Profondità di installazione	36 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Funzione	Arresto della chiamata di emergenza tramite pulsante di arresto presso il punto di emergenza Alimentazione di tensione tramite alimentatore con 24 V DC Segnalazione acustica e visiva di una chiamata di emergenza sulla spia luminosa in seguito ad azionamento del pulsante a tirante
Tipo di montaggio	Pezzo centrale per fissaggio a innesto
Protezione	Rilevazione rottura di fili di apparecchi di emissione di chiamata
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Illuminazione	Con illuminazione funzionale

Adatto per

A.1

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si