



WAE1011WG

Noodoproepset met afdekraam, A.x/C.x, lichtwit glanzend

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Uitgangsspanning	24 - 24 V

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast

Afmetingen

Hoogte	80,50 mm
Breedte	80,50 mm
Diepte	46 mm
Inbouwdiepte	36 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Functie	Uitschakelen van de noodoproep door middel van de uitschakelknop op de plaats van het noodgeval Voeding via voedingseenheid 24 VDC Akoestische en visuele signalering van een noodoproep via de lichtsignaaleenheid nadat de trekimpulsdrukker is aangetrokken
Montagewijze	Centraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
Beveiliging	Controle op draadbreek voor oproepactiverende apparaten
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

A.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja