




WAN7020TA



Klawisze do przycisku 2-krotnego A.x/C.x, tytan metaliczny

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz podwójny
-----------------------------	------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	2
Z podświetlanymi symbolami	Nie

Materiały

Kolor	Alu tytan
Kod RAL	9006
Powierzchnia	Metaliczny
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	8 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

Sprzęt

Z soczewką	Tak
------------	-----

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK04

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płytki czołowa
------------------------	----------------

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak