




WAN7050WM



Klawisz do przycisku 1-krotnego, z nadrukiem strzałki, A.x/C.x biały mat

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
Z podświetlanymi symbolami	Nie

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	8 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

Sprzęt

Z soczewką	Tak
------------	-----

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK04

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukowanym symbolem strzałek
Oświetlenie	Z możliwością podświetlenia przez diodę statusową LED
Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy	Do łączników klawiszowych/łączników przyciskowych klawiszowych

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płytką czołową
------------------------	----------------

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak