



WAF4379WG



**Presa HDMI, A.x/C.x, bianco lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Connessione**

Tipo di connettore	HDMI
Numero di connessioni	1
Con attacco posteriore ruotato di 90°	No

**Materiali**

Colore	Bianco
Codice RAL	9016
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	18,32 %
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	27,15 mm
Profondità delle scatole da incasso	46 mm
Profondità di installazione	32 mm

**Connettività**

Direzione di uscita della presa dati	Orizzontale
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Con piastra di montaggio	No
Schermato	No
Con protezione polvere	No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Uscita	Con uscita diretta
Etichettatura	Senza etichettatura
Schermatura	Scatola non schermata
Piastra di supporto/anello di supporto	Con piastra di supporto

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

**Sostenibilità**

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si