



WAN7010BM



**Abdeckung 1fach für Taster, A.x/C.x, nachtschwarz matt**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
Mit Anzeige	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Nachtschwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	55 mm
Breite	55 mm
Tiefe	8 mm

**Kapazität**

Anzahl Module	0
---------------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

**Konnektivität**

Montageart	Einrastfunktion
------------	-----------------

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja
------------------------------	----

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK04

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Zentralplatte
------------------	---------------

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja