



WAN7010BM



**Abdeckung 1fach für Taster, A.x/C.x, nachtschwarz matt**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

Mit Anzeige Nein

**Werkstoff**

Farbe Nachtschwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 55 mm

Breite 55 mm

Tiefe 8 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Ohne

**Konnektivität**

Montageart Einrastfunktion

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK04

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Zentralplatte

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja