
Fiche technique du produit
WAF4379BM



WAF4379BM

Prise HDMI, A.x/C.x, noir mat

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de connection / prise	HDMI
Nombre de points de connexions	1

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	46 mm

Raccordement

Avec connexion arrière rotative à 90°	No

Dimensions

Profondeur	27,15 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm

Equipement

Blindé	No
Dispose d'une plaque de montage	No

Matières

Matière	Thermoplastique
Couleur	Noir sombre
Code RAL	Similaire à RAL 9005
Traitement	Non traité
Finition de la surface	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	17,81 %

Fréquence

Fréquence	50 - 85 Hz

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C

Textes

Sortie	Avec sortie droite
Marquage	Sans marquage
Blindage	Boîtier non blindé
Platine de support / bague de support	Avec support

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui