



WAN7040BG

Beweg.-melder Aufsatz für Einsatz UP 1,1m/2,2m, mit Taste, A.x/C.x, n.schwarz gl

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zentralstück
-----------------------	--------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Werkstoff

Farbe	Nachtschwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	55 mm
Tiefe	20 mm

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Montageart	Klickbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK04

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Zentralplatte
------------------	---------------

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja