



WAC1061



**Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 1,1m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Montagehöhe	1,0 - 1,1 m
Aufbauhöhe	12 mm

**Erfassung**

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	8-16 m
Erfassungswinkel	90 - 180 °
Erfassungswinkel einstellbar	90 - 180 °

**Werkstoff**

Farbe	Grau
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff

**Reichweite**

Max. Reichweite frontal	2 m
Max. Reichweite zu einer Seite	16 m

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar	5-1000 lx
-------------------------------	-----------

**Einstellungen**

Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
-------------------------------	----

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Texte**

Schutz	Nein
--------	------

**Konnektivität**

Vernetzbar	Ja
------------	----

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

**Abbildungen | Zeichnungen**

