



WAN1062



Rilevatore di movimento, 2,2 m, A.x/C.x

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza d'installazione	2,0 - 2,2 m
Altezza d'installazione	12 mm

Rilevazione

Tipo di sensore	Rilevatore di movimento
Diametro di rilevamento a pavimento	8-12 m
Angolo di copertura regolabile	90 - 180 °
Angolo di rilevamento	90 - 180 °

Materiali

Colore	Grigio
finitura superficiale	Opaco
Trattamento	Non trattato
Materiale	Plastica

Distanza di rilevamento

Area massima di rilevamento frontale	2 m
Portata massima di trasmissione laterale	12 m

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5-1000 lx
---------------------------------	-----------

Impostazioni

Soglia di luminosità regolabile	Sì
---------------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----