



WAN1061



## Bewegingsmelder, 1,1 m, A.x/C.x

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Installatiehoogte	1,0 - 1,1 m
Opbouwhoogte	12 mm

#### Detectie

Uitvoering sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	8-16 m
Detectiehoek	90 - 180 °
Reikwijdte hoek instelbaar	90 - 180 °

#### Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Mat
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Kunststof

#### Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	2 m
Max. reikwijdte zijwaarts	16 m

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5-1000 lx
--------------------------------	-----------

#### Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
--------------------------------	----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Teksten

Beveiliging	Nee
-------------	-----

#### Aansluitmogelijkheden

Koppelbaar	Nee
------------	-----

#### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

### Afbeeldingen | tekeningen

