




WDN2030



Dimmer-Einsatz, 1fach, Einsatz UP, für A.x/C.x

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Abmessungen

Höhe 70 mm

Breite 70 mm

Tiefe 32 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Dimmer

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,2 W

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 200 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Kapazität

Anzahl Module 1

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja