



Modulo di alimentazione per serranda, 1 canale, A.x/C.x

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Corrente

Corrente di commutazione massima a cos phi 0,6 2,1 A

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì

WDN2040



Illustrazioni | Disegni

