




WDN2040

Sterownik roletowy, 1-krotny

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 V

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Dodatkowe informacje

Opis funkcji specjalnych wkładów Sterowanie roletą 1-krotne, stosowane z modulem przyciskowym, z pomocniczym wejściem sterującym
Automatyczna kalibracja

Sprzęt

Nieograniczona liczba wejść rozszerzeń Tak

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Odpowiednie do

Klawisze do przycisków / Przycisk connected / Puszka natynkowa / Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak

Ilustracje | Rysunki

