



WAC1062



Bewegungsmelder vernetzbar, Einbauhöhe 2,1m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Montagehöhe	2,0 - 2,2 m
Aufbauhöhe	12 mm

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	8-12 m
Erfassungswinkel	90 - 180 °
Erfassungswinkel einstellbar	90 - 180 °

Werkstoff

Farbe	Grau
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Kunststoff

Reichweite

Max. Reichweite frontal	2 m
Max. Reichweite zu einer Seite	12 m

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	5-1000 lx
-------------------------------	-----------

Einstellungen

Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
-------------------------------	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Schutz	Nein
--------	------

Konnektivität

Vernetzbar	Ja
------------	----

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

