Productdatablad
WAC1062



WAC1062

Bewegingsmelder, koppelbaar, 2,2 m, A.x/C.x

Technische karakteristieken

Afmetingen

Installatiehoogte	2,0 - 2,2 m
Opbouwhoogte	12 mm

Detectie

Type sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	8-12 m
Detectiehoek	90 - 180 °
Reikwijdte hoek instelbaar	90 - 180 °

Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Mat
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Kunststof

Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	12 m
Max. reikwijdte zijwaarts	12 m

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5-1000 lx

Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20

Teksten

Beschrijving van de speciale functies van detectoren en sensoren	Automatische bediening via de bewegingsmelder/lokale knop en via het Matter-ecosysteem Infrarood bewegingsmelder 180°, instelbare uitschakelvertraging, lux-instellingen, inleermodus, knop aan/uit/automatisch, lichtsensor voor detectie van het lux-niveau Bij gebruik met een voedingsadapter: Slave om een master-apparaat te activeren (maximaal 5 slaves mogelijk) en Matter-sensoren Bij gebruik met een schakelaarinzetstuk: "Always ON"-modus om de relaisuitgang permanent te sluiten Bij gebruik met een dimmerinzetstuk: Dimniveau opslaan/belastingstype selecteren, bedienen via Matter
Beveiliging	Nee

Connectiviteit

Koppelbaar	Ja
Standaard voor de connectiviteit van materie	Ja

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen











