



WAC1062



### Rilevatore di movimento, smart, 2,2 m, A.x/C.x

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Altezza d'installazione | 2,0 - 2,2 m |
| Altezza d'installazione | 12 mm       |

##### Rilevazione

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di sensore                     | Rilevatore di movimento |
| Diametro di rilevamento a pavimento | 8-12 m                  |
| Angolo di copertura regolabile      | 90 - 180 °              |
| Angolo di rilevamento               | 90 - 180 °              |

##### Materiali

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Colore                | Grigio       |
| finitura superficiale | Opaco        |
| Trattamento           | Non trattato |
| Materiale             | Plastica     |

##### Distanza di rilevamento

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Area massima di rilevamento frontale     | 2 m  |
| Portata massima di trasmissione laterale | 12 m |

##### Illuminazione

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Soglia di luminosità regolabile | 5-1000 lx |
|---------------------------------|-----------|

##### Impostazioni

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Soglia di luminosità regolabile | Sì |
|---------------------------------|----|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|