



WAC1062



**Rilevatore di movimento, smart, 2,2 m, A.x/C.x**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza d'installazione	2,0 - 2,2 m
Altezza d'installazione	12 mm

**Rilevazione**

Tipo di sensore	Rilevatore di movimento
Diámetro di rilevamento a pavimento	8-12 m
Angolo di copertura regolabile	90 - 180 °
Angolo di rilevamento	90 - 180 °

**Materiali**

Colore	Grigio
finitura superficiale	Opaco
Trattamento	Non trattato
Materiale	Plastica

**Distanza di rilevamento**

Area massima di rilevamento frontale	2 m
Portata massima di trasmissione laterale	12 m

**Illuminazione**

Soglia di luminosità regolabile	5-1000 lx
---------------------------------	-----------

**Impostazioni**

Soglia di luminosità regolabile	Si
---------------------------------	----

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Testo**

Protezione	No
------------	----

**Connettività**

Accoppiabile	Si
--------------	----

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

**Illustrazioni | Disegni**

