



WAC1062



Bewegingsmelder, koppelbaar, 2,2m, A.x/C.x

Technische eigenschappen

Afmetingen

Installatiehoogte	2,0 - 2,2 m
Opbouwhoogte	12 mm

Detectie

Uitvoering sensor	Bewegingssensor
Detectiediameter op vloer	8-12 m
Detectiehoek	90 - 180 °
Reikwijdte hoek instelbaar	90 - 180 °

Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Mat
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Kunststof

Reikwijdte

Maximaal reikwijdte frontaal	2 m
Max. reikwijdte zijwaarts	12 m

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5-1000 lx
--------------------------------	-----------

Instellingen

Inschakelhelderheid instelbaar	Ja
--------------------------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Aansluitmogelijkheden

Koppelbaar	Ja
------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----